

Tuyau plastique spiralé DUO PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Code article: 197627

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur utile	2 m
Ø extérieur	10 mm
Longueur de bloc	0.66 m
Ø intérieur	7 mm
Diamètre d'enroulement	80 mm
Nombre de spires	22
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit	490 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 10 mm
Couleur	Bleu/noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)