

Tuyau plastique spiralé PPS-4-15-1/4-BL

Code article: 19799

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur utile	15 m
Ø extérieur	6.3 mm
Longueur de bloc	0.67 m
Ø intérieur	4.7 mm
Diamètre d'enroulement	75 mm
Nombre de spires	90
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...21.2 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 °C...80 °C
Couple de serrage nominal	11 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	367 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	Filetage G1/4
Couleur	bleu
Matériau filetage de raccordement	Laiton
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du souplisseur de maintien	Acier Galvanisé
Matériau du tuyau	PA12-P