

# Kit axial

## EAMM-A-P3-28D-40P

Code article: 1982886

FESTO



### Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	14.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	0.2 Nm
Poids du produit	60 g
Code d'interface, actionneur	P3-28D
Code d'interface moteur In	40P
Code d'interface du carter d'accouplement	28D
Note sur le matériau	Conforme à RoHS