


Kit axial
EAMM-A-P5-28B-40P
Code article: 1983122

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	12.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.28 kgmm²
Couple transmissible	1.1 Nm
Poids du produit	50 g
Code d'interface, actionneur	P5-28B
Code d'interface moteur In	40P
Code d'interface du carter d'accouplement	28B
Note sur le matériau	Conforme à RoHS