

Raccord cannelé C-3/8-P-9

Code article: 2025

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	6.5 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	Taraudage G3/8
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø intérieur de 9 mm