

# Écrou-raccord MCK-PK-3

Code article: 205254

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Taraudage M6 x 0,75                                                                                 |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                 |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                      |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B2-L                                                                                      |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C                                                                                      |
| Raccord pneumatique 1                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm<br>pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord |
| Matériau d'écrou-raccord                               | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé                                                                |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                                                     |