

# Accouplement articulé FK-M16

Code article: 2065

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M16
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	670 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du connecteur femelle	Acier Galvanisé
Matériau du boîtier	Acier Galvanisé
Matériau boulon à rotule	Acier cimenté
Matériau de rondelle sphérique	Acier cimenté
Matériau de l'écrou	Acier Galvanisé