

Raccord tournant GF-1/4

Code article: 2094

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	11.5 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Débit normal 1-2,1 (6->0)	2932 l/min
Débit normal 1-2.X ouvert (6->0)	2977 l/min
Débit nominal normal 1.1-2.1	1792 l/min
Vitesse de rotation max.	300 1/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	250 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	Tarudage G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau d'arbre	Acier fortement allié