


Limiteur de débit unidirectionnel GR-1/4

Code article: 2101

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	370 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	150 l/min
Pression de service	0.5 bar...10 bar
Température ambiante	-20 °C...75 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Position de montage	Indifférente
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	570 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	340 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...75 °C
Poids du produit	80 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau vis de réglage	Acier Galvanisé

