Limiteur de débit unidirectionnel
GR-3/4

Code article: 2103



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Elément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage frontal avec trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	3300 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	4800 l/min
Pression de service	0.3 bar...15 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	938 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS