


# plaque de coussin d'air ATBT-100-200

N° de pièce: 2109868

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                       |
|---|--|
| Taille  | 100  |
| Longueur du palier                            | 200 mm                                       |
| Position de montage                           | Horizontal                                   |
| Mode de fixation                              | avec écrous pour rainure                     |
| Raccord pneumatique                           | G1/4   |
| Pression de service                           | ≤ 2 bar                                      |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:1]   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification impossible |
| Température ambiante                          | 10 ... 50 °C                                 |
| Température du fluide                         | 10 ... 50 °C                                 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2  |
| Poids du produit en fonction de la longueur   | 3,6 kg/m                                     |
| Dureté Shore                                  | D 80 +/- 5                                   |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS                                |
| Surface de chargement max. en fonctionnement  | 400 kg/m <sup>2</sup>                        |
| Répétabilité de la hauteur de vol             | ±10 µm                                       |
| Planéité, ajusté                              | 60 µm  |
| Planéité, monté                               | 110 µm                                       |