


Limiteur de débit unidirectionnel GRR-1/2

Code article: 2111

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Élément de réglage	Levier à galet
Mode de fixation	avec trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	1300 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	1250 l/min
Pression de service	0.3 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Position de montage	Indifférente
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	735 g