

# Écrou-raccord MCK-PK-3-KU

Code article: 211289

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Taraudage M6 x 0,75
Pression de service sur la plage de température totale	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord
Matériau d'écrou-raccord	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS