

Fiche mâle
KS4-1/4-A
Code article: 2154

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	7.85 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	756 l/min...1323 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	819.5 l/min...1434.1 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	9.5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	21 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du joint fileté	PA66-GF30/TPE-U
Informations relatives aux matériaux	Laiton, nickelé