


Kit parallèle EAMM-U-50-S38-40P-78

Code article: 2155239

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	50
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	12.1 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.01 Nm
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	577 g
Code d'interface, actionneur	S38
Code d'interface moteur In	40P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS