

tuyau flexopneu P-6-BL

N° de pièce: 2231

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	13 mm
Rayon de courbure important pour le débit	45 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Rayon de courbure min.	20 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,144 kg/m
Raccord pneumatique	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 68 +/- 5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	NBR