


Kit axial
EAMM-A-K48-80P
Code article: 2263609

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	450 g
Code d'interface, actionneur	K48
Code d'interface moteur In	80P
Note sur le matériau	Conforme à RoHS