



Soupape d'échappement rapide SE-3/4

Code article: 2280

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Échappement rapide
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Mode de fixation	avec trou débouchant
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar	7500 l/min
Débit nominal normal d'alimentation 6->5 bar	2500 l/min
Pression de service	0.5 bar...10 bar
Température ambiante	-20 °C...75 °C
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Diamètre nominal	19 mm
Position de montage	Indifférente
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...75 °C
Poids du produit	710 g
Raccord pneumatique 3	G3/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR