


# Réducteur EMGA-40-P-G3-EAS-40

Code article: 2297684

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                 | Valeur                  |
|----------------------------------|-------------------------|
| Taille de flasque du réducteur   | 40 mm                   |
| Taille de flasque moteur         | 40 mm                   |
| Jeu en torsion                   | 0.25 deg                |
| Type de réducteur                | Engrenage planétaire    |
| Rapport de transmission          | 3:1                     |
| Vitesse d'entraînement max.      | 18000 1/min             |
| Température de service réducteur | -25 °C...90 °C          |
| Conformité PWIS                  | VDMA24364-B2-L          |
| Degré de protection              | IP54                    |
| Couple de sortie continu         | 11 Nm                   |
| Moment d'inertie du réducteur    | 0.031 kgcm <sup>2</sup> |
| Couple de sortie maximal         | 17.6 Nm                 |
| Rendement max.                   | 98 %                    |
| Rigidité à la torsion            | 1 Nm/arcmin             |
| Poids du produit                 | 350 g                   |
| Interface de sortie du réducteur | 40G                     |
| Interface réducteur actionneur   | 40P                     |
| Note sur le matériau             | Conforme à RoHS         |