

Câble de liaison NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Code article: 2384165

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Selon la norme | EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984 |
| Position de montage | Indifférente |
| Poids du produit | 28 g |
| Raccord électrique 1 | 2x connecteur femelle coudée, M12, à 3 pôles |
| Raccord électrique 2 | Connecteur mâle coudé, M8, à 4 pôles |
| Plage de tension de service CC | 0 V...30 V |
| Intensité maximale admissible à 40 °C | 2 A |
| Longueur de câble | 0.2 m |
| Diamètre de câble | 2.9 mm |
| Composition du câble | 2 x 0,14 mm ² |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -25 °C...80 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Matériau de gaine du câble | TPE-U(PUR) |