

Douille de serrage EAMH-60-10-C18.1

Code article: 2428519

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	60
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	1.38 kgmm ²
Poids du produit	30 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS