

# Douille de serrage EAMH-86-8-C27.3

Code article: 2429531

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques           | Valeur                 |
|----------------------------|------------------------|
| Taille                     | 86                     |
| Position de montage        | Indifférente           |
| Vitesse de rotation max.   | 5000 1/min             |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L         |
| Température de stockage    | -25 °C...60 °C         |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %               |
| Température ambiante       | -10 °C...60 °C         |
| Moment d'inertie de masse  | 10.3 kgmm <sup>2</sup> |
| Poids du produit           | 119 g                  |
| Note sur le matériau       | Conforme à RoHS        |