

Douille de serrage EAMH-145-19-C34

Code article: 2429591

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	145
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	4000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	35.5 kgmm ²
Poids du produit	227 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS