

Douille de serrage EAMH-86-16-C27.3-P

Code article: 2430402

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	86
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	8.3 kgmm ²
Poids du produit	95 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS