

Douille de serrage EAMH-110-22-C34-P

Code article: 2430414

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	110
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	28,3 kgmm ²
Poids du produit	200 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS