

Raccord femelle KDV-PK-2

Code article: 244937

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	1.5 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique	Pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS