


Amortisseur DYSC-25-25-Y1F

Code article: 2480234

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Course	25 mm
Amortissement	Auto-ajusté
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.3 s
Temps de rappel à la température ambiante min.	1 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Longueur d'amortissement	25 mm
Force d'impact max.	4000 N
Energie max. absorbée par course	100 J
Energie max. absorbée par heure	140000 J
Energie résiduelle max.	0.8 J
Force de rappel	14 N
Force d'insertion min.	140 N
Poids du produit	575 g
Plage de masse	160 kg
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau tige de piston	acier fortement allié