

Accouplement articulé CRFK-M16X1,5

Code article: 2490673

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M16 x 1,5
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-20 °C...100 °C
Capacité de charge max.	4 kN
Poids du produit	670 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Matériau du goujon d'assemblage	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du capuchon	EPDM
Matériau de l'écrou	Acier inoxydable fortement allié