

Kit de butée DADP-ES-Q12-12

Code article: 2536502

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...190 deg
Position de montage	Indifférente
Ajustement fin	-8 deg
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	60 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des butées	Bronze au beryllium nickelé
Matériau du levier	Bronze au beryllium nickelé
Matériau du disque	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé