

Kit de butée DADP-ES-Q12-40

Code article: 2536506

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...270 deg
Position de montage	Indifférente
Ajustement fin	-6 deg
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	450 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des butées	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du levier	Bronze au béryllium nickelé
Matériau du disque	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé