

Embase VABP-S3-26V1G-G18-2

Code article: 2605074

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	26 mm
Connexion multi-fonctionnelle 32	G1/8
Raccord fonctionnel 34	G1/8
Raccord pneumatique 22	Embase G1/8
Raccord pneumatique 44	Embase G1/8
Position de montage	Indifférente
Pression de service	0 bar...16 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4]
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poids du produit	668 g
Raccord d'air de pilotage 14	M5
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau du joint torique	NBR
Matériau de vis	Acier