

# Anneau d'étanchéité NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Code article: 2652519

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	10
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) Vapeur d'eau
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 °C...120 °C
Couple de serrage nominal	35 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	0.15 g
Raccord pneumatique	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	PEEK