

Kit de butée EADP-ES-R3-16

Code article: 2715501

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	16
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...325 deg
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Moment d'inertie de masse JO	0.35 kgcm ²
Poids du produit	100 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des butées	Bronze au béryllium nickelé
Matériau du flasque	Alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau support	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé