


Kit axial EAMM-A-D50-60H

Code article: 2733796

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	87.4 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	570 g
Code d'interface, actionneur	D50
Code d'interface moteur In	60H
Note sur le matériau	Conforme à RoHS