

Kit axial EAMM-A-D50-70A-S1

Code article: 2734287

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	69.2 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	740 g
Code d'interface, actionneur	D50
Code d'interface moteur In	70 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS