


Kit parallèle EAMM-U-110-D50-80G-120-S1

Code article: 2799281

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	110
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	799 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.3 Nm
Couple transmissible	25 Nm
Poids du produit	5220 g
Code d'interface, actionneur	D50B
Code d'interface moteur In	80G
Note sur le matériau	Conforme à RoHS