


**Kit parallèle**  
**EAMM-U-86-D50-80P-102**  
Code article: 2803053

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques           | Valeur                |
|----------------------------|-----------------------|
| Taille                     | 86                    |
| Position de montage        | Indifférente          |
| Rapport de transmission    | 1:1                   |
| Vitesse de rotation max.   | 5000 1/min            |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-Zone III    |
| Température de stockage    | -25 °C...60 °C        |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %              |
| Degré de protection        | IP40                  |
| Température ambiante       | -10 °C...60 °C        |
| Moment d'inertie de masse  | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple moteur à vide       | 0.25 Nm               |
| Couple transmissible       | 9.5 Nm                |
| Poids du produit           | 2330 g                |
| Note sur le matériau       | Conforme à RoHS       |