


Fixation par flasque EAHH-V2-50-R1

Code article: 2827589

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	50
Selon la norme	ISO 15552
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Capacité de charge max.	5 kN
Poids du produit	496 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié