


# Union en T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Code article: 2839846

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101
Mode de fixation	À visser
Poids du produit	28 g
Raccord électrique 1	Connecteur femelle droit, M12x1, à 5 pôles, codage A
Raccord électrique 2	Connecteur mâle droit, M12x1, à 2 pôles, codage A
Raccord électrique 3	Connecteur mâle droit, M12, à 3 pôles, codage A
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance à la tension de choc	1.5 kV
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau du boîtier	TPE-U(PUR)
Couleur du boîtier	noir
Matériau d'écrou-raccord	Zinc moulé sous pression Nickelé
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre Doré