

# Bloc de raccordement MRS-2

Code article: 2844247

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	2
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	2
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	2.5 Nm
Couple de serrage max. montage mural	4 Nm
Poids du produit	365 g
Raccord pneumatique 1	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé