


Kit axial EAMM-A-D32-60H-S1

Code article: 2946761

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	67.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	5.87 kgmm²
Couple transmissible	6.5 Nm
Poids du produit	540 g
Code d'interface, actionneur	D32
Code d'interface moteur In	60H
Note sur le matériau	Conforme à RoHS