

Embase VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Code article: 2999476

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Alimentation en air de pilotage	interne
Pression de service	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Débit Kv mise en pression	2.2 m ³ /h
Débit Kv d'échappement	8.6 m ³ /h
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	250 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium traité au procédé Ematal
Matériau joints d'étanchéité	NBR