

Flasque orientable SZB-40

Code article: 30799

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Poids du produit	288 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau des boulons	Acier galvanisé
Matériau du palier	Matière plastique
Matériau de vis	Acier, galvanisé
Matériau du fusible	Acier à ressorts, galvanisé