

Union en T cannelée T-PK-2

Code article: 30919

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Diamètre nominal | 1.5 mm |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Raccord pneumatique 1 | pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du boîtier | POM |