

Roue libre
FLSR-12-R
Code article: 30929

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Sens de rotation	Rotation à droite
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de rotation théorique à 6 bar	1 Nm
Poids du produit	220 g
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau douille	Acier cémenté
Matériau d'arbre	Acier cémenté