

Câble de liaison KMC-1-230AC-2,5

Code article: 30932

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Classification maritime	Voir certificat
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	170 g
Raccord électrique	Connecteur femelle Forme A
Tension de service nominale CA	230 V
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Raccordement du câble de protection	Disponible
Longueur de câble	2.5 m
Diamètre de câble	6 mm
Composition du câble	3 x 0,75 mm ²
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau du boîtier	PC
Matériau des contacts à fiche	Bronze