


# Câble à connecteur femelle KMF-1-24DC-2.5-LED

Code article: 30935

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	170 g
Raccord électrique	Connecteur femelle
Tension de service nominale CC	24 V
Raccordement du câble de protection	Disponible
Longueur de câble	2.5 m
Diamètre de câble	6 mm
Composition du câble	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau du boîtier	PC POM
Matériau des contacts à fiche	Bronze