Câble à connecteur femelle
KMF-1-230AC-5

Code article: 30938



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	320 g
Raccord électrique	Connecteur femelle
Tension de service nominale CA	230 V
Raccordement du câble de protection	Disponible
Longueur de câble	5 m
Diamètre de câble	6 mm
Composition du câble	3 x 0,75 mm²
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau du boîtier	PC POM
Matériau des contacts à fiche	Bronze