

Raccord fileté de gaine de protection MKGV-36-M40

Code article: 3152613

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	100
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-40 °C...100 °C
Mode de fixation	avec filetage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau raccord à vis	PA