

Chape de pied LSNG-100

Code article: 31745

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	100
Selon la norme	VDMA 24562
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Capacité de charge max.	9 kN
Poids du produit	1343 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Fonte à graphite nodulaire
Matériau du palier articulé	Acier PTFE